

Turbina KaVo MASTERtorque™

Direct Stop Technology
.....

Tecnologia
silenziosa

Diametro
piccolo

Altezza testina
ridotta

Potenza
23 watt
.....

Nessuna riaspirazione



1. Direct Stop Technology

La fresa si arresta completamente in un solo secondo

- Ancora più sicurezza (tempo di arresto paragonabile ad un contrangolo ad alta velocità)
- Suono più gradevole durante la fase di arresto

Assenza di riaspirazione

- Ridotta contaminazione dei cuscinetti a sfera, quindi maggiore durata

2. Maggiore potenza

- Fino a 23 Watt di potenza, circa il 20% in più rispetto alla turbina GENTLEsilence
- 20% in più di coppia e potenza di trazione
- Velocità di rotazione stabile, preparazioni rapide ed efficaci anche senza eccessiva pressione

3. Meno rumore, grazie alla "Silence-Technology"

- Livello di rumore pari a soli 57 dB(A)
- Ottimizzazione della frequenza, eliminazione dei picchi fastidiosi
- Suono più piagradevole, meno stress acustico

4. Visuale perfetta

- La testina con altezza minima della categoria (13,1 mm); altezza totale di soli 20,0 mm con fresa da 19,0 mm
- Angoli testina-impugnatura brevettati (100°/19°)
- Angolo di 27° per una migliore visuale, grazie all'alloggiamento più stretto della testina, misurato con fresa da 19 mm



5. Luce focalizzata e senza abbagliamenti

- Le uscite della luce e gli spray sono sfalsati per non generare riflessi
- Luce focalizzata sulla fresa

6. Comprovate caratteristiche KaVo

- Superficie in Plasmatec per una migliore presa
- Filtri dell'acqua facilmente sostituibili da parte del dentista, spray permanente
- Regolazione passiva della pressione. Range di regolazione: 2,1 – 4,2 bar
- Forza di tenuta del mandrino fino a 32 N
- Guida dei cuscinetti in metallo duro, per una perfetta concentricità della fresa
- Cuscinetti in ceramica originali KaVo
- 24 mesi di garanzia
- Made in Germany



KaVo. Dental Excellence.